


# 活水器 カートリッジ

## 水本来のピュアなおいしさを! すべて日本製です。

### 大容量ろ過層が不純物を徹底除去!



グリーンコープ活水器SK-4は、遊離残留塩素、カビ臭、トリハロメタン、鉛、農薬はもちろん、有機フッ素化合物の一種であるPFOS及びPFOAまで強力に除去します。



※イメージ図

お知らせタイマー部  
アップ



カートリッジの  
交換時期をランプで  
お知らせ!




グリーンコープ活水器  
SK-4

## 安全でおいしいお水を、たっぷり使えます!

1日30ℓとたっぷり使用できるので、飲み水だけでなく野菜洗いやお米のとぎ水など幅広くご利用いただけます。1ℓあたりわずか約1.5円の経済性!

1日の  
使用量  
(目安)  
**2ℓの  
ペットボトル  
15本分**  
1ℓあたり  
約**1.5**円

※1ℓあたりの原価=15.95円(税込カートリッジ価格)÷11,000円=1.45円  
※ご購入初年度は約4年になります。水道料金を除きます。



- 美しいステンレスボディ  
キズが目立ちにくいステンレス製。キッチンにもよくなじみます。
- シンク回りも、蛇口もすっきり  
コックから1m以内なら、置き場所も向きも思いのままにセッティングできます。
- 活水・原水・原水シャワーが自由自在  
レバーひとつで切り替えて、飲み水やお料理、食器洗いや、使い分けもスムーズで便利です。

**グリーンコープ活水器 SK-4**  
36,800円(税込価格40,480.00円) 分割可

除去物質	除去率	規格
遊離残留塩素	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
臭	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
クロロホルム	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
ブromanolイオン	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
ジブromanolイオン	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
トリハロホルムイオン	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
トリクロロエチレン	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
トリフルオロエチレン	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
鉛	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
CAT	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
銅	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
亜鉛	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
1,2-DCE	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
ベンゼン	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
ジブromanol	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
トリハロメタン類	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
トリフルオロメタン類	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
PFOS	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果
PFDA	11,000ℓ (除去率99%)	JIS S 3201 試験結果

※JIS S 3201 試験結果

- PFOS及びPFDA (有機フッ素化合物の一種) 除去率99%以上 (JIS S 3201 試験結果)
  - 有機リン系農薬類 (有機リン系農薬) 除去率99%以上 (JIS S 3201 試験結果)
  - 有機リン系農薬類 (有機リン系農薬) 除去率99%以上 (JIS S 3201 試験結果)
- ※JIS S 3201 試験結果
- 標準付属品  
 カンタン取り付け 一般的な水栓は、工具不要で簡単に取り付けられます。  
 お引越しや、水栓交換の際は お引越しや水栓交換などで付属アダプターが合わない場合は、所轄の店舗にお問い合わせください。  
 下記の手帳には取り付けられませんでしたご了承ください。  
 40サイズが24mm以上で50サイズが18mm未満で取付器具の取付性  
 取付器具の取付性  
 シワーノズル  
 シワーノズル  
 シワーノズル

【仕様】●ろ材の種類:高純度粒状活性炭・繊維状活性炭・イオン交換繊維状活性炭・中空糸膜 ●ろ材以外の封入材料:高純度花崗岩・高純度石灰岩 ●サイズ(約):幅21.3×奥行12.5×高さ26.5cm  
 ●質量(約):2.6kg(満水時:4.3kg) ●ろ過流量:3.0ℓ/分 ●使用可能な最小動水圧:0.05MPa ●ろ材の交換時期の目安:1年(1日30ℓ使用の場合) ●毎朝の放流時間:30秒 ●許容温水温度:~35℃  
 ●常用使用圧力:0.1~0.35MPa ●付属品/切替コック・専用ホース1m、取付用付属品・結束バンド2本・ボタン電池1個 ※カートリッジの寿命は使用水量、水質によって異なります。